

**CNMG 160608, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250376 CA025P
GTIN	4960664863679
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CNMG 160608 CA025P Laji: CA025P
lastunmurtaja: PH
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 10 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 420 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	CA025P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	PH
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 420 m/min
Nirkon säde	0,8 mm

Lastuamissyvyys a _p	1 - 10 mm
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,25 - 0,8 mm/kierr,
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä