

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/06mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	260607 25/06
GTIN	4062406059484
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	RC.T 0602
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Pään pituus L ₁	15,3 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
ISO-koodi pidin	SRGCR/L 2525M06
Terän koko	6 mm
Varren koko	25 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	30 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500