



Pikasyöttöjyrsin MFH mini, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 40/5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	221960 40/5
GTIN	2050002058743
Tuoteluokka	250

Tekninen kuvaus

Kiinnityskierre M	M16
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	73 mm
Terän Ø D _c	40 mm
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm
Porrastuskulma α _{max}	0,55 astetta
Terien lkm Z	5
Ø D ₃	33 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	1 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	78 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	31,3 mm
Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Sopiva kääntöterä	LOGU 0303..
Sisäjähdytys	kyllä
varren malli	Kierteellinen

Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229713
----------------	--------