

**CNMM 190612, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250503 CA025P
GTIN	4960664863815
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

CNMM 190612 CA025P Laji: CA025P  
lastunmurtaja: PX  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1 - 11 mm  
Syöttö  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 420 m/min

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys $a_p$	1 - 11 mm
Laji	CA025P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	1,2 mm
lastunmurtaja	PX
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 420 m/min
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,25 - 0,9 mm/kierr,
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 190612
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä