

**CNMM 120408, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250491 CA025P
GTIN	4960664863747
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CNMM 120408 CA025P Laji: CA025P
lastunmurtaja: PX
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 11 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,9 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 420 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,25 - 0,9 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	1 - 11 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 420 m/min
Laji	CA025P
Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	PX
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä