

**CNMM 190608, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250502 CA025P
GTIN	4960664863808
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

CNMM 190608 CA025P Laji: CA025P  
lastunmurtaja: PX  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1 - 11 mm  
Syöttö  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 420 m/min

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f$	0,25 - 0,9 mm/kierr,
lastunmurtaja	PX
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 420 m/min
Laji	CA025P
Nirkon säde	0,8 mm

Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	1 - 11 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 190608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä