

**CNMM 160616, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 250498 CA025P |
| GTIN         | 4960664863792 |
| Tuoteluokka  | 25E           |

**Kuvaus**

CNMM 160616 CA025P Laji: CA025P  
lastunmurtaja: PX  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1 - 11 mm  
Syöttö  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 420 m/min

**Tekninen kuvaus**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely          |
| Koneistusehto                   | kevyesti hakkaava    |
| Pääkäyttöalue                   | P                    |
| lastunmurtaja                   | PX                   |
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 1 - 11 mm            |
| Lastuava aine                   | KM                   |
| Syöttö $f$                      | 0,25 - 0,9 mm/kierr, |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 70 - 420 m/min                  |
| Laji                            | CA025P                          |
| Nirkon säde                     | 1,6 mm                          |
| Pinnoitus                       | CVD                             |
| ISO-koodi-kääntöterä            | CNMM 160616                     |
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 4                               |
| Tuotetyyppi                     | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |