

**DNMG 150604, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250696 CA025P
GTIN	4960664857395
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

DNMG 150604 CA025P Laji: CA025P  
lastunmurtaja: PQ  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Syöttö f: 0,13 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 105 - 435 m/min

**Tekninen kuvaus**

Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	PQ
Syöttö f	0,13 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Lastuava aine	KM
Laji	CA025P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	105 - 435 m/min
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150604
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä