

**CNMM 190616, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250504 CA025P
GTIN	4960664863822
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CNMM 190616 CA025P Laji: CA025P
lastunmurtaja: PX
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 11 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,9 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 420 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,25 - 0,9 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Laji	CA025P
Lastuamissyvyys a_p	1 - 11 mm
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	1,6 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 420 m/min

lastunmurtaja	PX
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 190616
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä