

**DNMG 150608, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250697 CA025P
GTIN	4960664857401
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

DNMG 150608 CA025P Laji: CA025P  
lastunmurtaja: PQ  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 105 - 435 m/min

**Tekninen kuvaus**

lastunmurtaja	PQ
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	105 - 435 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö $f$	0,13 - 0,4 mm/kierr,

Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	CA025P
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä