

**DNMG 150608, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250892 CA025P
GTIN	4960664864423
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

DNMG 150608 CA025P Laji: CA025P  
lastunmurtaja: PH  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1 - 5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 420 m/min

**Tekninen kuvaus**

Nirkon säde	0,8 mm
Lastuava aine	KM
Laji	CA025P
lastunmurtaja	PH
Pääkäyttöalue	P
Syöttö $f$	0,25 - 0,8 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta

Lastuamissyvyys $a_p$	1 - 5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 420 m/min
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä