



Pikasyöttöjyrsin MFH mini, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 40/5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	221965 40/5
GTIN	4960664811496
Tuoteluokka	250

Tekninen kuvaus

Sisäjäähdytys	kyllä
Porrastuskulma α_{\max}	0,55 astetta
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Terien lkm Z	5
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{\max}	78 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{\min}	73 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	1 mm
Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Terän Ø D_c	40 mm
Sopiva kääntöterä	LOGU 0303..
Kiinnitysreiän Ø	16 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	31,3 mm
Ø D_3	33 mm

Asetuskulma κ	15 astetta
Fz Helix	0,8
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229713
----------------	--------