

**DNMG 150616, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250894 CA025P
GTIN	4960664864447
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DNMG 150616 CA025P Laji: CA025P
lastunmurtaja: PH
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 5 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 420 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	1 - 5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 420 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	1,6 mm
lastunmurtaja	PH
Laji	CA025P

Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Syöttö f	0,25 - 0,8 mm/kierr,
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150616
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä