

**DNMG 150612, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 250893 CA025P |
| GTIN | 4960664864430 |
| Tuoteluokka | 25E |

Kuvaus

DNMG 150612 CA025P Laji: CA025P
lastunmurtaja: PH
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 5 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 420 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava |
| Nirkon säde | 1,2 mm |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 70 - 420 m/min |
| Pääkäyttöalue | P |
| Lastuava aine | KM |
| Syöttö f | 0,25 - 0,8 mm/kierr, |
| lastunmurtaja | PH |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Laji | CA025P |
| Lastuamissyvyys a _p | 1 - 5 mm |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta |
| Pinnoitus | CVD |
| ISO-koodi-kääntöterä | DNMG 150612 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |