

**SNMG 120408, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251254 CA025P
GTIN	4960664864683
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

SNMG 120408 CA025P Nirkon säde: 0,8 mm
Laji: CA025P
lastunmurtaja: PS
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 4 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 420 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Laji	CA025P
lastunmurtaja	PS
Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 420 m/min

Lastuamissyvyys a _p	1 - 4 mm
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä