

**SNMG 120404, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251162 CA025P
GTIN	4960664864591
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

SNMG 120404 CA025P Nirkon säde: 0,4 mm  
Laji: CA025P  
lastunmurtaja: PQ  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 105 - 435 m/min

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö $f$	0,13 - 0,4 mm/kierr,
Laji	CA025P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	PQ

Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	105 - 435 m/min
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä