

**SNMG 120408, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251356 CA025P
GTIN	4960664864782
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Laji	CA025P
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	PH
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,25 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 420 m/min
Lastuamissyvyys a_p	1 - 10 mm
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408

Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä