

**SNMG 120408, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251164 CA025P
GTIN	4960664864607
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

SNMG 120408 CA025P Nirkon säde: 0,8 mm
Laji: CA025P
lastunmurtaja: PQ
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,13 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 105 - 435 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	105 - 435 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	PQ

Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,13 - 0,4 mm/kierr,
Laji	CA025P
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä