

**TNMG 160404, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251472 CA025P
GTIN	4960664857593
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	105 - 435 m/min
Lastuava aine	KM
Laji	CA025P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	PQ
Syöttö $f$	0,13 - 0,4 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160404

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä