

**TNMG 160408, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251474 CA025P
GTIN	4960664857609
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

TNMG 160408 CA025P Laji: CA025P
lastunmurtaja: PQ
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,13 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 105 - 435 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	PQ
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Syöttö f	0,13 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	105 - 435 m/min
Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	CA025P
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä