

**TNMG 160404, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251582 CA025P
GTIN	4960664865147
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys $a_p$	1 - 4,5 mm
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	PS
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 420 m/min
Syöttö $f$	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Pääkäyttöalue	P
Laji	CA025P
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160404

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä