

**SNMG 190612, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251368 CA025P
GTIN	4960664864836
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

SNMG 190612 CA025P Nirkon säde: 1,2 mm
Laji: CA025P
lastunmurtaja: PH
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 10 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 420 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1,2 mm
Laji	CA025P
lastunmurtaja	PH
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 420 m/min
Syöttö f	0,25 - 0,8 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P

Lastuamissyvyys a _p	1 - 10 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 190612
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä