

**VNMG 160408, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251754 CA025P
GTIN	4960664857722
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

VNMG 160408 CA025P Laji: CA025P
lastunmurtaja: PQ
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,13 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 105 - 435 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,13 - 0,4 mm/kierr,
lastunmurtaja	PQ
Laji	CA025P
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	105 - 435 m/min
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä