

**WNMG 080404, Laji: CA025P****Tilastiedot**

Tilausnumero	252012 CA025P
GTIN	4960664865802
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 420 m/min
Laji	CA025P
Syöttö f	0,07 - 0,3 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	HQ
Pääkäyttöalue	P
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä