

**WNMG 080408, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252014 CA025P
GTIN	4960664865819
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

WNMG 080408 CA025P Laji: CA025P
lastunmurtaja: HQ
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2 mm
Syöttö f : 0,07 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 420 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM
Laji	CA025P
Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	HQ
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 420 m/min
Syöttö f	0,07 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 2 mm
Pääkäyttöalue	P
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä