

**WN.G 080408, Laji: CA025P**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252114 CA025P
GTIN	4960664865918
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

WN.G 080408 CA025P Laji: CA025P
lastunmurtaja: PS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 3,8 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 420 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	1 - 3,8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 420 m/min
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
lastunmurtaja	PS

Laji	CA025P
Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä