

**WNMG 080408 Wiper, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252115 CA025P
GTIN	4960664865741
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

WNMG 080408 Wiper CA025P Laji: CA025P
lastunmurtaja: WQ
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 3,8 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 420 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 420 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	WQ
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta

Lastuamissyvyys a _p	1 - 3,8 mm
Laji	CA025P
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä