

**WNMG 080412, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252116 CA025P
GTIN	4960664865925
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

WNMG 080412 CA025P Laji: CA025P
lastunmurtaja: PS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 3,8 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 420 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	PS
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamissyvyys a_p	1 - 3,8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 420 m/min
Laji	CA025P

Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080412
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä