

**WNMG 080412 Wiper, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252117 CA025P
GTIN	4960664865758
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

WNMG 080412 Wiper CA025P Laji: CA025P  
lastunmurtaja: WQ  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1 - 3,8 mm  
Syöttö  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 420 m/min

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	KM
Laji	CA025P
lastunmurtaja	WQ
Lastuamissyvyys $a_p$	1 - 3,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 420 m/min

Nirkon säde	1,2 mm
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080412
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä