



Sähköasentajan ruuvitaltta Torx®-ruuveille, täyseristys, Torx®-profiili: TX10



Tilastiedot

Tilausnumero	625780 TX10
GTIN	4062406059613
Tuoteluokka	62C

Kuvaus

Malli:

Kahva ja terä **täyseristetty 1 000 volttiin asti standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti**. Jokainen ruuvitaltta testataan yksitellen vedessä jännitteen läpilyönnin varalta **Monikomponenttinen voimakahva**, muotoiltu vääntövoimaa ja käyttömukavuutta varten.

Terä runsasseosteista työkaluterästä.

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on enint. 1000 V.

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Kokonaispituus	147 mm
Torx®-profiili	TX10
Terän pituus	60 mm
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta