

HOLEX

Sähköasentajan ruuvinväännin Phillips-ruuveille täyseristetyt, Ristikantakoko: 0



Tilaustiedot

Tilausnumero	668631 0
GTIN	4062406059798
Tuoteluokka	62F

Kuvaus

Malli:

Kahva ja terä **täyseristetty 1000 volttiin asti standardien DIN EN 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.**

Monikomponenttinen kahva, joka on muotoiltu optimaaliselle vääntömomentille ja käyttömukavuudelle. **Terä** runsasseosteista työkaluterästä.

Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.

Tekninen kuvaus

Terän pituus	60 mm
Kokonaispituus	147 mm
Ristikantakoko	0
Ruuveille, joiden Ø on	enint. 2 mm
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Tuotetyyppi	Ruuvitalta

