



## Sähköasentajan ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille täyseristetyt, Ristikantakoko: 2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	668731 2
GTIN	4062406059897
Tuoteluokka	62F

### Kuvaus

#### Malli:

Kahva ja terä **täyseristetty 1000 volttiin asti standardien DIN EN 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.**

Monikomponenttinen kahva, joka on muotoiltu optimaaliselle vääntömomentille ja käyttömukavuudelle. **Terä** runsasseosteista työkaluterästä.

Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

#### Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.

### Tekninen kuvaus

Ruuveille, joiden Ø on	3,1 – 5,2 mm
Terän pituus	100 mm
Ristikantakoko	2
Kokonaispituus	207 mm
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta