

**HOLEX**

## Sähköasentajan ruuvinväännin Phillips-ruuveille täyseristetyt, Ristikantakoko: 3



### Tilaustiedot

Tilausnumero	668631 3
GTIN	4062406059828
Tuoteluokka	62F

### Kuvaus

**Malli:**

Kahva ja terä **täyseristetty 1000 volttiin asti standardien DIN EN 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.**

Monikomponenttinen kahva, joka on muotoiltu optimaaliselle vääntömomentille ja käyttömukavuudelle. **Terä** runsasseosteista työkaluterästä.

Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

**Käyttö:**

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.

### Tekninen kuvaus

Terän pituus	150 mm
Ristikantakoko	3
Kokonaispituus	270 mm
Ruuveille, joiden Ø on	5,3 – 7,2 mm
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Tuotetyyppi	Ruuvitalta

