


**HOLEX**

## Sähköasentajan ruuvitalttasarja urakantaruuveille täyseristys, Ruuvinvääntimien lkm.: 5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	663311 5
GTIN	4062406059743
Tuoteluokka	62F

### Kuvaus

**Malli:**

Kahva ja terä **täyseristetty 1 000 volttiin asti standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.**

Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

Monikomponenttinen voimakahva, muotoiltu vääntöä ja käyttömukavuutta ajatellen. Terä runsasseosteista työkaluterästä. Koosta 5,5 alkaen = eristyksen ulkohalkaisija sama kuin terän leveys (ihanteellinen ahtaissa työkohteissa).

Terät, joissa on kartiomaiset teräosat, sovitettuna ruuvinuran standardimittoihin. Täysin eristetty, eristyksen läpilyöntikestävyys kestää monin kerroin VDE:n määräämän vähimmäistarkastusjännitteen. Jokaisen ruuvitaltan sähkönjohtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

**Käyttö:**

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.

Sähköasentajan ruuvitaltat ovat pitkäikäisiä, kun käytetään ruuvitaltoja, jotka sopivat tarkasti standardoituihin ruuviuriin. (katso taulukko-osa). Oikeankokoista ruuvitalttaa käyttämällä ehkäistään ruuviurien vaurioituminen.

**Sisältö:**

à 1 ruuvitaltta nro 663301: koot 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5

### Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	5
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

## Tarvikkeet

Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveilletäyseristys Terän leveys b 4 mm	663301 4
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveilletäyseristys Terän leveys b 3 mm	663301 3
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveilletäyseristys Terän leveys b 2,5 mm	663301 2,5
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveilletäyseristys Terän leveys b 3,5 mm	663301 3,5
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveilletäyseristys Terän leveys b 5,5 mm	663301 5,5