

**HOLEX**

## Sähköasentajan ruuvinväännin Phillips-ruuveille täyseristetyt, Ristikantakoko: 1



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 668631 1      |
| GTIN         | 4062406059804 |
| Tuoteluokka  | 62F           |

### Kuvaus

**Malli:**

Kahva ja terä **täyseristetty 1000 volttiin asti standardien DIN EN 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.**

Monikomponenttinen kahva, joka on muotoiltu optimaaliselle vääntömomentille ja käyttömukavuudelle. **Terä** runsasseosteista työkaluterästä.

Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

**Käyttö:**

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.

### Tekninen kuvaus

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Ristikantakoko         | 1                                |
| Ruuveille, joiden Ø on | 2,1 – 3 mm                       |
| Terän pituus           | 80 mm                            |
| Kokonaispituus         | 187 mm                           |
| Standardi              | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201  |
| Irrotusprofiili        | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille |
| Tuotetyyppi            | Ruuvitalta                       |

