


HOLEX

Sähköasentajan ruuvitalttasarja urakantaruuveille täyseristys, Ruuvinvääntimien lkm.: 8



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 663311 8 |
| GTIN | 4062406059767 |
| Tuoteluokka | 62F |

Kuvaus

Malli:

Kahva ja terä **täyseristetty 1 000 volttiin asti standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.**

Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

Monikomponenttinen voimakahva, muotoiltu vääntöä ja käyttömukavuutta ajatellen. Terä runsasseosteista työkaluterästä. Koosta 5,5 alkaen = eristyksen ulkohalkaisija sama kuin terän leveys (ihanteellinen ahtaissa työkohteissa).

Terät, joissa on kartiomaiset teräosat, sovitettuna ruuvinuran standardimittoihin. Täysin eristetty, eristyksen läpilyöntikestävyys kestää monin kerroin VDE:n määräämän vähimmäistarkastusjännitteen. Jokaisen ruuvitaltan sähkönjohtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.

Sähköasentajan ruuvitaltat ovat pitkäikäisiä, kun käytetään ruuvitalttoja, jotka sopivat tarkasti standardoituihin ruuviuriin. (katso taulukko-osa). Oikeankokoista ruuvitalttaa käyttämällä ehkäistään ruuviurien vaurioituminen.

Sisältö:

à 1 ruuvitaltta nro 663301: koot 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|---|
| Ruuvinvääntimien lkm. | 8 |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Irrotusprofiili | uraruuvinväänin |
| Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |

Tarvikkeet

| | |
|--|------------|
| Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveilletäyseristys Terän leveys b 5,5 mm | 663301 5,5 |
| Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveilletäyseristys Terän leveys b 2,5 mm | 663301 2,5 |
| Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveilletäyseristys Terän leveys b 3,5 mm | 663301 3,5 |
| Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveilletäyseristys Terän leveys b 4 mm | 663301 4 |
| Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveilletäyseristys Terän leveys b 10 mm | 663301 10 |
| Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveilletäyseristys Terän leveys b 6,5 mm | 663301 6,5 |
| Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveilletäyseristys Terän leveys b 3 mm | 663301 3 |
| Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveilletäyseristys Terän leveys b 8 mm | 663301 8 |