


**CNMG 120404, Laji: PR005S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250102 PR005S
GTIN	4960664836338
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CNMG 120404 PR005S Laji: PR005S
lastunmurtaja: MQ
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,12 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 30 - 90 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,03 - 0,12 mm/kierr,
lastunmurtaja	MQ
Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	30 - 90 m/min
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	S

Laji	PR005S
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a _p	0,2 - 1,5 mm
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä