


**CNMG 120408, Laji: PR015S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250104 PR015S
GTIN	4960664837106
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CNMG 120408 PR015S Laji: PR015S
lastunmurtaja: MQ
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,18 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 25 - 70 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	S
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Syöttö f	0,05 - 0,18 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	25 - 70 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely

lastunmurtaja	MQ
Lastuava aine	KM
Laji	PR015S
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä