


**CNMG 120404, Laji: PR005S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250210 PR005S
GTIN	4960664836390
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

CNMG 120404 PR005S Laji: PR005S  
lastunmurtaja: MU  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 30 - 90 m/min

**Tekninen kuvaus**

lastunmurtaja	MU
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	30 - 90 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Laji	PR005S

Syöttö f	0,05 - 0,15 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	S
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,5 - 4 mm
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä