

**CNMG 120404, Laji: PR015S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250210 PR015S
GTIN	4960664837151
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CNMG 120404 PR015S Laji: PR015S
lastunmurtaja: MU
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,18 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 25 - 70 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,05 - 0,18 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	25 - 70 m/min
Pääkäyttöalue	S
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	MU

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Laji	PR015S
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 4 mm
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä