

**CNMG 120408, Laji: PR015S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250212 PR015S
GTIN	4960664837168
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CNMG 120408 PR015S Laji: PR015S
lastunmurtaja: MU
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,18 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 25 - 70 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,05 - 0,18 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	PR015S
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	S
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	25 - 70 m/min

Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 4 mm
lastunmurtaja	MU
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä