

**DNMG 150604, Laji: PR005S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250696 PR005S
GTIN	4960664836574
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DNMG 150604 PR005S Laji: PR005S
lastunmurtaja: MQ
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,12 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 30 - 90 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	MQ
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	30 - 90 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Pääkäyttöalue	S

Laji	PR005S
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,03 - 0,12 mm/kierr,
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150604
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä