

**DNMG 150604, Laji: PR015S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250696 PR015S
GTIN	4960664837335
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DNMG 150604 PR015S Laji: PR015S
lastunmurtaja: MQ
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,18 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 25 - 70 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	MQ
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Lastuava aine	KM
Laji	PR015S
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Syöttö f	0,05 - 0,18 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	25 - 70 m/min
Pääkäyttöalue	S
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150604
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä