

**DNMG 150608, Laji: PR005S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250797 PR005S
GTIN	4960664836604
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DNMG 150608 PR005S Laji: PR005S
lastunmurtaja: MU
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 3,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,15 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 30 - 90 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Laji	PR005S
Syöttö f	0,05 - 0,15 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	MU

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	30 - 90 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3,5 mm
Pääkäyttöalue	S
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä