



SNMG 120404, Laji: PR005S

Tilaustiedot

Tilausnumero	251162 PR005S
GTIN	4960664836611
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

SNMG 120404 PR005S Nirkon säde: 0,4 mm
 Laji: PR005S
 lastunmurtaja: MQ
 Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 1,5 mm
 Syöttö f : 0,03 - 0,12 mm/kierr,
 Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 30 - 90 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 1,5 mm
Syöttö f	0,03 - 0,12 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	S
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	30 - 90 m/min
Laji	PR005S
Koneistusehto	jatkuva

Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	MQ
Nirkon säde	0,4 mm
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä