


**SNMG 120404, Laji: PR015S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251162 PR015S
GTIN	4960664837373
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

SNMG 120404 PR015S Nirkon säde: 0,4 mm
Laji: PR015S
lastunmurtaja: MQ
Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,18 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 25 - 70 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,05 - 0,18 mm/kierr,
lastunmurtaja	MQ
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 1,5 mm
Pääkäyttöalue	S
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Nirkon säde	0,4 mm
Laji	PR015S
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	25 - 70 m/min
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä