


**SNMG 120408, Laji: PR005S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251164 PR005S
GTIN	4960664836628
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

SNMG 120408 PR005S Nirkon säde: 0,8 mm
Laji: PR005S
lastunmurtaja: MQ
Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,12 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 30 - 90 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	MQ
Pääkäyttöalue	S
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	30 - 90 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,03 - 0,12 mm/kierr,

Nirkon säde	0,8 mm
Laji	PR005S
Lastuamissyvyys a _p	0,4 - 1,5 mm
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä