


**SNMG 120408, Laji: PR015S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251164 PR015S
GTIN	4960664837380
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

SNMG 120408 PR015S Nirkon säde: 0,8 mm  
Laji: PR015S  
lastunmurtaja: MQ  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,4 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 25 - 70 m/min

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Syöttö $f$	0,05 - 0,18 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	S
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	PR015S
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	25 - 70 m/min

lastunmurtaja	MQ
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä