

**TNMG 160404, Laji: PR015S****Tilastiedot**

Tilausnumero	251582 PR015S
GTIN	4960664837502
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Laji	PR015S
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3,5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	25 - 70 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Pääkäyttöalue	S
Syöttö f	0,05 - 0,18 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	MU
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160404

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä