

**TNMG 160408, Laji: PR015S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251474 PR015S
GTIN	4960664837465
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

TNMG 160408 PR015S Laji: PR015S
lastunmurtaja: MQ
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f: 0,05 - 0,18 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 25 - 70 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	25 - 70 m/min
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	MQ
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Laji	PR015S

Syöttö f	0,05 - 0,18 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	S
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä